

HEDI

Kabelvinda, Typ: 20N



Beställningsdata

Ordernummer	081197 20N
GTIN	4003644000487
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:

Kabelvinda med **styrd utmatnings- och upprullningsautomatik, flera spärrlägen per varv**. Mycket tåligt och tillslutet **plasthölje**. Termiskt **överlastskydd**, robust H07RN-F neoprenkabel med anslutningar.

Enkel vägg- eller takmontering med **150° rotationsfrihet**.

Funktion:

IP24: Skydd mot sprutvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med $\varnothing < 12$ mm, men kontakt bör undvikas.

Användningsdata:

Förbättrad ergonomi tack vare avlastat arbete och för bättre ordning på arbetsplatsen med mindre risk för olyckor och skador till följd av slangar på golvet.

OBS!:

Fjäderdriven slangupprullare, se nr 080066 till 080079.

Teknisk beskrivning

Typ	20N
kabellängd	20 m
kabelkonstruktion	5G1,5
märkeffekt utrullad	3000 (16 A) W

Husets material	Plast
höjd	450 mm
Kabelklass	H07RN-F
Bredd	208 mm
material kabel	Neoprengummi
Längd	361 mm
märkspänning	400 V
IP-skyddsklass	IP 24
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Kabelvinda