

Mitutoyo**Digital höjdmätare QM-Height med luftdyna, Typ: 600****Beställningsdata**

Ordernummer	445234 600
GTIN	4946368760629
Artikelklass	44B

Beskrivning**Utförande:**

Mycket exakt och kompakt, manuellt inställbar höjdmätare med lättavläst, monokrom LCD-display. Många mät- och analysfunktioner för databehandling. Snabbt och enkelt val av funktioner och alla viktiga beräkningar av inner- och ytterdiametrar samt avstånd. Obegränsad förflyttningshastighet. Förbättrad batterilivslängd.

Luftdyna för smidiga rörelser utan ryck.**Användningsdata:**

Perfekt för verkstad eller mättrum.

leveransinnehåll:

Inklusive kulmätspets \varnothing 5 mm, kalibreringsblock och 4 batterier nr 081561 storlek LR6.

Specialtillbehör:

Mätspetsar, ritsnål, datakabel och nätadapter.

Teknisk beskrivning

avläsning sifferstegvärde	0,001 / 0,0005 mm
Antal ingående batterier	4
rätvinklighetsavvikelse (frontal)	12 μ m

mätområde	0 - 600 mm
repeternoggrannhet plan	1,8 μm
Kalibrering	E2
felgräns (L = mätlängd i mm)	2,4 + 3,5 L / 1000 μm
mätkraft	1,5 \pm 0,5 N
förflyttning av mätslid	manuell
maximalt användningsområde	0 - 715 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 LR6
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Energiförsörjning	Nätdriven
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Produktslag	Höjdmätare

Tjänster

KalibreringDigital höjdmätare maximaltmätområde 800 mm	024000 800
DAkS-kalibreringDigital höjdmätare maximalt mätområde 800 mm	024010 800