

Garant**Höglapacitetsfilar hårdförkromade huggning 2, Typ: 5****Beställningsdata**

Ordernummer	519100 5
GTIN	4062406128616
Artikelklass	51S

Beskrivning**Utförande:**

Härdförkromade höglapacitetsfilar med härdhet **HRC 67**, täcker ett brett användningsområde från mjuka material som **aluminium** till mycket hårda material som **höglagerade stål, rostfritt stål och keramik**. Längd utan tänge 100 mm.

Fördel:

- **Hög korrosionsbeständighet**
- **3-6 gånger längre användningstid jämfört med konventionella filar.**
- **Ingen igensättning vid bearbetning av mycket mjuka material.**

Teknisk beskrivning

Längd utan tänge	100 mm
tvärsnitt	5,8 × 5,8 mm
Formbeskrivning	fyrkant
Huggtyp	huggning 2
Produktslag	Universalfil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		

Stål < 55 HRC	lämplig
Stål < 60 HRC	lämplig
Stål < 67 HRC	mindre lämplig
INOX	lämplig
Ti	mindre lämplig
GG(G)	lämplig
CuZn	lämplig
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig
Trä	lämplig
Uni	lämplig
torrt	lämplig