



Adaptersats för ringspärrnyckel, Antal delar: 4



Beställningsdata

Ordernummer	614852 4
GTIN	4062406128395
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

6-kantskaft med fjädrande kula resp. tryckplatta för fixering i ringnyckeln.
Storlek 1–3: Utvändig fyrkant enligt DIN 3120 med utkastare för fastsättning av hylsnyckelinsatser.

Storlek 4: Invändig sexkant enligt DIN 3126 D 6,3 för fastsättning av bits.

Fördel:

Med adaptern blir en ringspärrnyckel med nyckelvidd 10, 13 resp. 19 mm till spärr.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Innehåll:

Vardera 1 st nr 614850: storlek 1; 2; 3; 4

leveransinnehåll:

Vardera 1 adapter nr 614850: storlek 1; 2; 3; 4

fäste vidd: 10 mm

fäste vidd: 13 mm

fäste vidd: 19 mm

fyrkantsfäste: 1/4 tum

fyrkantsfäste: 3/8 tum

fyrkantsfäste: 1/2 tum

Teknisk beskrivning

fäste vidd	10 mm
fäste vidd	13 mm
fäste vidd	19 mm
fyrkantfäste	1/4 tum
fyrkantfäste	3/8 tum
fyrkantfäste	1/2 tum
sexkantfäste	D 6,3 mm
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	Fyrkantadapter

Tillbehör

Skiftnyckel / ringspärrnyckelsats, i väska Antal nycklar 5	614810 5
Skiftnyckel / ringspärrnyckelsats, i väska Antal nycklar 4	614810 4
Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel nyckelvidd 13 mm	614820 13
Skiftnyckel / ringspärrnyckel kort utförande nyckelvidd 10 mm	614816 10
Skiftnyckel / ringspärrnyckel med svängbar nos nyckelvidd 13 mm	614812 13
JOKER 6001 Switch U-ringspärrnyckel, omkopplingsbara, 15° vinkel nyckelvidd 19 mm	614875 19
JOKER 6000 U-ringspärrnyckel nyckelvidd 13 mm	614870 13
Skiftnyckel / ringspärrnyckelsats, i väska kort utförande Antal nycklar 5	614818 5
Skiftnyckel / ringspärrnyckelsats, i väska Antal nycklar 10	614810 10
Dubbelringspärrnyckel vinklad 15° Nyckelvidder 17X19 mm	614845 17X19

JOKER 6001 Switch U-ringspärnyckel, omkopplingsbara, 15° vinkel nyckelvidd 10 mm	614875 10
Skiftnyckel / ringspärnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel nyckelvidd 10 mm	614820 10
Skiftnyckel / ringspärnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel nyckelvidd 19 mm	614820 19
Skiftnyckel / ringspärnyckel med svängbar nos nyckelvidd 19 mm	614812 19
Skiftnyckel / ringspärnyckelsats, i väska med svängbar nos Antal nycklar 5	614814 5
Skiftnyckel / ringspärnyckel kort utförande nyckelvidd 19 mm	614816 19
Ringspärnycklar nyckelvidder 10X12 mm	614843 10X12
Dubbelringspärnyckel vinklad 15° Nyckelvidder 10X11 mm	614845 10X11
Skiftnyckel / ringspärnyckel kort utförande nyckelvidd 13 mm	614816 13
JOKER 6001 Switch U-ringspärnyckel, omkopplingsbara, 15° vinkel nyckelvidd 13 mm	614875 13
JOKER 6000 U-ringspärnyckel nyckelvidd 19 mm	614870 19
Skiftnyckel / ringspärnyckelsats, i väska med svängbar nos Antal nycklar 10	614814 10
Skiftnyckel / ringspärnyckelsats, i väska kort utförande Antal nycklar 10	614818 10
JOKER 6000 U-ringspärnyckel nyckelvidd 10 mm	614870 10
Dubbelringspärnyckel vinklad 15° Nyckelvidder 12X13 mm	614845 12X13
Skiftnyckel / ringspärnyckel med svängbar nos nyckelvidd 10 mm	614812 10
Adapter för ringspärnyckel Typ 4	614850 4
Adapter för ringspärnyckel Typ 1	614850 1
Adapter för ringspärnyckel Typ 2	614850 2
Adapter för ringspärnyckel Typ 3	614850 3