

**Garant****Hållare för profildrivare tum  $\varnothing$  d = 16 mm, Skaftdiameter DS: 1 tum**

## Beställningsdata

Ordernummer	293076 1
GTIN	4062406129040
Artikelklass	29K

## Beskrivning

**Passar till:**

CNC- och konventionella maskiner.

**Specialtillbehör:**

Positioneringshjälp (nr 293000) och insexnyckel (nr 293006).

Medbringare för MK-skaft kan beställas under nr 293008 i storlekarnas MK2, MK3 och MK4.

**OBS!:**

- **Obs! Använd alltid lämplig kolv- $\varnothing$ .**
- **Andra skaftanslutningar på begäran.**

## Teknisk beskrivning

L	76 mm
Skaftlängd L <sub>s</sub>	50 mm
Skafttyp	Cylindriskt skaft
$\varnothing$ d	16 mm
$\varnothing$ D	58 mm

Skaftmått	1 tum
Invändig	nej
Produktslag	Spår- och profilogverktyg

### Tillbehör

Nyckellåsning för hållardiameter 12 mm	293006 12
Nyckellåsning för hållardiameter 16 mm	293006 16
Nyckellåsning för hållardiameter 5 mm	293006 5
Nyckellåsning för hållardiameter 8 mm	293006 8