

Garant**Fyrkantdrivare tum \varnothing d = 16 mm, TiN, Fyrkant: 7/32tum****Beställningsdata**

Ordernummer	293096 7/32
GTIN	4062406129651
Artikelklass	29L

Beskrivning**Utförande:**

Med TiN-beläggning.

Användningsdata:

För tillverkning av profiler **i ett enda moment.**

Passar till:

Hållare för profildrivare nr 293020 – 293079.

OBS!:

- **Specialstorlekar och specialprofiler på förfrågan.**
- **Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.**

Teknisk beskrivning

L	10,5 mm
Skärmaterial	HSS
Tolerans	+ 0,13 till + 0,16 mm
Profil	Fyrkant

L ₁	40 mm
Ø d	16 mm
Beläggning	TiN
Produktslag	Spår- och profilmogverktyg