

Garant**Fyrkantdrivare tum \varnothing d = 12 mm, TiN, Fyrkant: 1/4tum****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 293093 1/4 |
| GTIN | 4062406129620 |
| Artikelklass | 29L |

Beskrivning**Utförande:**

Med TiN-beläggning.

Användningsdata:

För tillverkning av profiler **i ett enda moment.**

Passar till:

Hållare för profildrivare nr 293020 – 293079.

OBS!:

- **Specialstorlekar och specialprofiler på förfrågan.**
- **Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.**

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------|-----------------------|
| L | 12 mm |
| Skärmaterial | HSS |
| Tolerans | + 0,13 till + 0,16 mm |
| Profil | Fyrkant |

| | |
|----------------|----------------------------|
| L ₁ | 25 mm |
| Ø d | 12 mm |
| Beläggning | TiN |
| Produktslag | Spår- och profilmogverktyg |