

**HOLEX****Batteridrivnen LED-stavlampan, Typ: 260****Beställningsdata**

Ordernummer	081538 260
GTIN	4045197727329
Artikelklass	02A

**Beskrivning****Utförande:**

Robust, smal batteridrivnen LED-stavficklampa med gummerad yta, hållarmagnet och extra LED-lampa på lamphuset. **3 olika belysningsinställningar** (lamphus-LED, starkt ljus, dimrat ljus).  
Uppladdningsbar via Micro-USB-gränssnitt. Perfekt som inspektionslampa i trånga utrymmen.

**Funktion:**

IP42: Skydd mot snett infallande vatten (droppvatten) med upp till 15° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive laddningskabel och kopplingsdon.

**Teknisk beskrivning**

Ljusflöde steg 2	60 lm
ljusflöde	300 lm
Batterispänning	3,7 V
brinntid	3 h

vikt	94 g
ATEX-zon	ingen
IP-skyddsklass	IP 42
Antal ingående batterier	1
totallängd	260 mm
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Ficklampa