



Precisionsspärrskaft, omställbart, 1/4 tum, Typ: 1/4



Beställningsdata

Ordernummer	632365 1/4
GTIN	3662424092138
Artikelklass	63V

Beskrivning

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd. Med innovativ omriktarstyrning, placerad direkt på handtaget.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Material:

Kromvanadinstål, polerat utförande.

Passar till :

Hylsor för manuellt bruk.

fyrkantfäste: 1/4 tum

Antal tänder: 80

Teknisk beskrivning

fyrkantfäste	1/4 tum
totallängd	120 mm
Antal tänder	80
Arbetsvinkel	4,5 grad
Yta	förkromad
Produktslag	Spärrhuvud