

KÄRCHER**Våt- och torrdammsugare, tillverkarens beteckning: NT65APME****Beställningsdata**

Ordernummer	078521 NT65APME
GTIN	4039784727366
Artikelklass	07C

Beskrivning**Utförande:**

Kraftfull, universell **våt- och torr-dammsugare** med hög sugeffekt och kompakt konstruktion. Slangförvaring och tillbehörshållare på maskinen. **Automatisk avstängning** när behållarens maximala fyllnadsnivå nåtts.

- **Veckfiltret möjliggör våt- och torrsugning utan filteruttagning.**
- **Det automatiska filterrengöringssystemet Tact medger ett avbrottsfritt arbete med låg underhållskostnad och lång användningstid hos filtret.**
- **Med det centrala vridreglaget kan omkoppling mellan sugprogrammen utföras bekvämt.**
- **Professionell industridammsugare med 2 motorer och behållare av rostfritt stål.**
- **Robust 65 litersbehållare med bumper och svängbara metallhjul.**
- **Närmast konstant sugeffekt tack vare det effektiva, halvautomatiska filterrengöringssystemet AP som aktiveras manuellt via en luftstöt.**

leveransinnehåll:

Inklusive slang med fäste, metallsugrör 2x0,5 m, golv- och fogmunstycke, veckat planfilter eller filterpåse av papper.

OBS!:

Använd industridammsugare för olja och oljehaltiga medier nr 078522.

Teknisk beskrivning

vikt	23 kg
luftvolymström	2x74 l/s
sugslangslängd	4 m
Längd	600 mm
effektförbrukning	2760 W
höjd	920 mm
Filterrengöring	ApClean halvautomatisk filterrengöring
bullernivå	73 dB(A)
Bredd	480 mm
behållarvolym	65 l
dammklass – dammsugare	L
vakuum	254 mbar
antal turbiner	2
kabellängd	10 m
tillverkarens beteckning	NT65APME
nominell anslutningsvidd	40 mm
Filtersystem	Veckat planfilter
anmärkning	Behållare i rostfritt stål
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Våt- och torrdammsugare

Tillbehör

Veckat planfilter Passar till dammsugartyp NT65	072809 NT65
Snedrörsmunstycke av gummi nominell anslutningsvidd DN40	078527 DN40
Filterpåsar, satsFemdelad Passar till dammsugartyp NT65	072808 NT65
	078528 DN40

Smalt fogmunstycke, 13 mm nominell anslutningsvidd
DN40
