

Garant**Handske, par, Handskstorlek: 7**

Beställningsdata

Ordernummer	094325 7
GTIN	4062406131043
Artikelklass	01H

Beskrivning

Utförande:

Alla beståndsdelar, både bärmaterial och beläggning, är **fria från silikon** (enligt provningar vid Fraunhofer-institutet). Lämpar sig därmed mycket bra för användningsområden inom bilindustri eller lackeringsverkstäder.

Silikonfri universalhandske för lätta industritillämpningar med mycket hög slitstyrka och även utomordentligt goda komfortegenskaper. Nylonbärare med Spandex av 15 gauge-stickningsteknik och motståndskraftig polyuretanbeläggning.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Universalhandskar
Handskstorlek	7

Innehåll	12
Handskegenskap	LABS-fri
Handskegenskap	Silikonfri
EN 388	3121A
Hållarmaterial	Nylon
Beläggning	PU
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Precision
Färg	blå / orange
Stickningsteknik	15G
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	X
Produktslag	Universalhandskar