

uvex**Skyddshjälm uvex pheos alpine, Färg: YELLOW**

Beställningsdata

Ordernummer	097812 YELLOW
GTIN	4031101510378
Artikelklass	04U

Beskrivning

Utförande:

Denna **multifunktionshjälm** kombinerar kraven på en industriskyddshjälm med egenskaperna hos en klätterhjälm. Den avkortade skärmen ger ett **utökat synfält** uppåt. Lätt och slitstarkt hjälmskal av ABS. Med extra fästningsmöjligheter för ansiktsskydd, skyddsglasögon och pannlampa. Beständig mot kyla **ned till -30 °C**.

- **Sexpunkts bältesband, höjdinställbart**
- **30 mm Euro Slot-fäste**
- **Svettrem av polyuretan**
- **Neddraget nackparti**
- **Med vridlås**

Användningsdata:

Höjd- och räddningsarbeten.

Norm:

DIN EN 397; DIN EN 12492

Reservdel:

Svetsband nr 097820.

hjälmegenskap: Skyddar ned till -30°C

Material hjälmskal: ABS

Breddjustering: Vridlås

Storlek: 52 - 61 cm

vikt: 490 g

Teknisk beskrivning

vikt	490 g
Clips för montering av delar	ja
Köldbändighet	upp till -30 °C
Pannlampa kan fästas	ja
Breddjustering	Vridlås
Färg	YELLOW
6-punkts textilupphängning	ja
Storlek	52 - 61 cm
hjälmegenskap	Skyddar ned till -30°C
Material hjälmskal	ABS
Norm	DIN EN 397
Norm	DIN EN 12492
Produktslag	Skyddshjälm

Tillbehör

Kapselhörselskydd Peltor™ X-serien hjälmutförande Typ X4	097756 X4
Kapselhörselskydd Peltor™ Optime™ hjälmutförande Typ 3	097753 3
Kapselhörselskydd Peltor™ X-serien hjälmutförande Typ X3	097756 X3
Kapselhörselskydd Peltor™ X-serien hjälmutförande Typ X5	097756 X5
Kapselhörselskydd Peltor™ Optime™ hjälmutförande Typ 2	097753 2
Kapselhörselskydd Peltor™ X-serien hjälmutförande Typ X2	097756 X2
Kapselhörselskydd Peltor™ Optime™ hjälmutförande Typ 1	097753 1
Kapselhörselskydd Peltor™ X-serien hjälmutförande Typ X1	097756 X1