

Garant GRIDLINE

## Vario arbetsbänk med mörkgrå eluplanplatta mobil med granitplatta, Storlekar: 1500



### Beställningsdata

Ordernummer	431310 1500
GTIN	4062406288105
Artikelklass	41W

### Beskrivning

#### Utförande:

**Åkbar mätstation med granitplatta för mobil användning. Mät- och kontrollplatta av utvald natursten noggrannhet 0.** Diamantfinslipad för kontrollen. Felfri, homogen struktur. Nedböjnings- och vridstyv. Fullständigt rostfri och syrafast, låg värmeledningsförmåga.

**Inklusive gängbussning rostfri M8. Arbetsskiva Eluplan mörk tjocklek 50 mm; 2 mm tjock plastbeläggning med slitstark och slagtålig yta.** Beläggningen är antistatisk och mycket beständig mot svaga syror och lutar. Den sega och hårda ytan lämpar sig särskilt väl för känsliga delar. Alla kanter är försedda med ABS-list. **Åkbara stödben** av fyrkantrör med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul  $\varnothing$  125 mm, med omönstrad polyuretanlöpyta. Svängbart hjul med spärr för hjul och vridkrans. Bakväggar och hyllplan av stålplåt.

#### leveransinnehåll:

Inklusive granitplatta Gen. 0 630 x 400 mm, gängbussning M8. Kompletterade monterade.

#### Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda. Upphängning för granitplatta antracit RAL 7016, lådstomme ljusgrå RAL 7035 (kan inte konfigureras).

#### OBS!:

Tillbehör finns i vår företagsutrustningskatalog band 3.

### Teknisk beskrivning

arbetsskiva (tjocklek)	50 mm
Granitplatta längd	630 mm

Arbetskiva (djup)	750 mm
Serie	vario
maximal bärförmåga hjulunderrede	400 kg
vikt	158 kg
arbetskiva längd	1500 mm
planhet	0,007 mm
höjd	850 mm
Granitplatta bredd	400 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	mobil arbetsbänk