



Sladdlös mutterdragare, Typ: 71150764



Beställningsdata

Ordernummer	074000 71150764
GTIN	4014586887449
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

Akkumulator-slagskruvdragare med **borstlös motor och vridmomentinställning i 6 steg**. Robust slagtransmission i metall och ergonomisk hantering tack vare mjuk beläggning.

- **1/4 tum HEX-bits direktfäste.**
- **210 Nm maximalt vridmoment.**
- **Select Version kan köras med MultiVolt-gränssnitt för alla FEIN litiumjonbatterier (12-18 V).**

Fördel:

Elektronisk vridmomentinställning i 6 steg.

leveransinnehåll:

Utan ackumulator och laddare, inklusive L-BOXX. **Utan batteri och laddare**, med transportväska.

OBS!:

Passande ackumulatorer, laddare och startkit hittas under nr 073851–073866.

Teknisk beskrivning

förpackning	Transportväska
-------------	----------------

maximalt vridmoment	210 Nm
maximala vibrationer enligt EN	6 m/s ²
mått verktygshållare	1/4 tum
typisk användning	Heavy Duty
tillverkarens beteckning	ASCD 18-200 W4
fästprofil verktygshållare	HEX
slaghastighet	0 - 3000 min ⁻¹
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Fein typ E 18 V
Batterispänning	12 V
Batterispänning	18 V
vikt	1 kg
Antal ingående batterier	0
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridrivna
lämpligt för material	Stål
Produktslag	Slagskruvdragare

Tillbehör

Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE12 V	073835 FE12
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE18 V	073837 FE18
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE18 V	073835 FE18
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE12 V	073837 FE12