



Skruvdragare med momentfrånslag och ParameterControl Skruvdragare med mitthandtag, Typ: 7112786



Beställningsdata

Ordernummer	071111 7112786
GTIN	4014586891446
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

FEIN ACCU TEC skruvdragare med momentfrånslag är konstruerade för högsta möjliga maximala krav på **exakta skruvförband i serieproduktion**.

- **Borstlösa EC-motorer med flera gånger längre livstid och upp till 80 % lägre underhållskostnader.**
- **Återstartfördröjning efter skruvdragningen för att förhindra efterdragning.**
- **Återstartspärr när batteriladdningen inte är tillräcklig för skruvdragningen.**
- **Snäva åtdragningstoleranser för hög skruvdragningskvalitet.**
- **Konstanta, exakta åtdragningsmoment oberoende av skruvförbandstyp.**
- **Provningsklara skruvdragare, CmK-värde > 1,67 ± 10 % (avser 6 sigma) enligt ISO 5393 VDI/VDE 2647.**

Lossningsmomentet ligger 25 % över åtdragningsmomentet.

Skruvdragare med momentfrånslag, med ParameterControl för enkel och individuell programmering på PC vid användning av programmeringsadapter (nr 071135 92604163 storlek 92604163).

Fritt programmerbara parametrar: Varvtal, rotationsriktning, åtdragningsvinkel, vridmomenttröskel och tid.

Upp till 5 programsteg. Exakt anpassning till aktuell tillämpning. **Ändlagesfrånkoppling via mekanisk koppling** Perfekt för process- och tidsoptimering.

Skruvdragare med momentfrånslag för litiumjonbatteri. Underhållsfri upp till 500.000 skruvdragningar.

leveransinnehåll:

Skruvdragaren levereras ren, **utan batteri, laddare, inställningsverktyg och vinkelhuvud.** Beställ batteri, laddare, inställningsverktyg och vinkelhuvud speciellt till apparaten.

OBS!:

Passande batterier och laddare finns från nr 073832.

Kontrollapparater för vridmoment finns från nr 654300. Vridmoment-/vridvinkelsensorer finns under nr 654381. Förinställningsservice för vridmoment på förfrågan.

Teknisk beskrivning

vikt inklusive batteri	0,8 kg
tillverkarens beteckning	ASM 18-8 PC
verktygsfäste	1/4 tum HEX (E 6,3)
varvtalsområde	110 - 1200 min ⁻¹
momentintervall	1 - 8 Nm
Batterispänning	12 V
Batterispänning	18 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Fin typ E 12 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Fein typ E 18 V
Utförande	Skruvdragare med mitthandtag
Energiförsörjning	Batteridrivna
Produktslag	Skruvdragare

Tillbehör

Elektroniskt testinstrument för momentnycklar"TTT"	654340
Elektroniskt testinstrument för momentskruvdragare"TST" maximalt vridmoment 2 Nm	654300 2
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE18 V	073835 FE18

Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE18 V	073837 FE18
Elektroniskt testinstrument för momentskruvdragare "TST" maximalt vridmoment 10 Nm	654300 10
Elektroniskt testinstrument för momentskruvdragare "TST" maximalt vridmoment 25 Nm	654300 25