

**Mitutoyo****Digitalt absolutmätur med beräkningsformel, mätområde: 12,5mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	434551 12,5
GTIN	4946368863146
Artikelklass	44A

## Beskrivning

**Utförande:**

Multifunktionsmätur med absolut, kapacitiv skala. Mätvärdet behålls även efter avstängning.

**Med integrerad beräkningsformel.****Förklaringstext:****Datautgång****Till / från****Preset****Toleransanalyser /Mode-funktion****Mätvärdesstoppfunktion****Zero- / ABS-omkoppling****Funktion:**

ABS/INC, PRESET, nollställning, toleransanalys. Frysfunktion för mätvärden, MAX- / MIN-funktion.

IP42: Skydd mot snett infallande vatten (droppvatten) med upp till 15° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

**Användningsdata:**

Kan användas med olika mätbryggor.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

**Specialtillbehör:**

Datakabel nr 497080, specialspets nr 434900; 434910; 434915.

**OBS!:**

$Ax + B + Cx-1$  (x = mätväg) Det finns möjlighet att använda fritt valbara koefficienter.

## Teknisk beskrivning

Höljes-Ø	61 mm
valbar avläsning	1 / 0,5 / 0,2 / 0,1 / 0,05 / 0,02 / 0,01 / 0,005 / 0,002 / 0,001 / 0,0005 / 0,0002 mm
IP-skyddsklass	IP 42
Husets tjocklek	39 mm
Kalibrering	C1
mätområde	12,5 mm
mätkraft	≤ 1,5 N
inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridriven
Mätavvikelse E MPE (mätområde)	0,003 mm
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Produktslag	mätklocka

## Tjänster

KalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023000 12,5
DAkS-kalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023010 12,5

**Tillbehör**

Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Hårdmetallspets Typ 2	434910 2
Anslutningskabel Typ D2	497080 D2
Magnetisk bakvägg för mätur för höljes-Ø 58 mm	434836 58
Rubinspets Typ 2	434915 2
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Anslutningskabel Typ USB2	497080 USB2
Mätbrygga maximal arbetsstyckes-Ø 400 mm	425700 400
Stålspets Typ 2	434900 2
Anslutningskabel Typ D1	497080 D1
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Sändare Typ S1	498966 S1
Mätbrygga maximal arbetsstyckes-Ø 150 mm	425700 150
Mätbrygga maximal arbetsstyckes-Ø 200 mm	425700 200