

NOVUS[®]**Eldriven häftapparat, Tillverkarens beteckning: J105EADHG**

Beställningsdata

Ordernummer	078410 J105EADHG
GTIN	4009729016411
Artikelklass	07E

Beskrivning

Utförande:

Användarvänlig och ergonomisk proffshäftapparat för exakt indrivning av fin- och plantrådsklammer samt spik.

- **Laddsystem på undersidan för problemfri påfyllning.**
- **Distansanslag för parallell häftning.**
- **Slagkraftsinställning.**
- **Patenterad säkerhetsspärr.**
- **God åtkomlighet även i trånga utrymmen.**
- **Klammerfönster för laddningsövervakning.**

Universell elektrisk häftapparat (230 V/16 A) med elektronisk slagkraftsreglering. Kabellängd 3 m.

Teknisk beskrivning

vikt	1,2 kg
passande klammertyp	E, A, D, H, G
tillverkarens beteckning	J-105
maximalt indrivningsdjup klammer	16 mm

Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Häftapparater och -pistoler

Tillbehör

Sats med plantrådsklammer1200 resp. 600 delar maximalt indrivningsdjup klammer 14 mm	078418 14
Sats med fintrådsklammer5000 delar maximalt indrivningsdjup klammer 14 mm	078417 14
Sats med fintrådsklammer5000 delar maximalt indrivningsdjup klammer 10 mm	078417 10
Sats med fintrådsklammer5000 delar maximalt indrivningsdjup klammer 8 mm	078417 8
Sats med plantrådsklammer1200 resp. 600 delar maximalt indrivningsdjup klammer 10 mm	078420 10
Sats med fintrådsklammer5000 delar maximalt indrivningsdjup klammer 6 mm	078417 6
Sats med plantrådsklammer1200 resp. 600 delar maximalt indrivningsdjup klammer 10 mm	078418 10
Sats med plantrådsklammer1200 resp. 600 delar maximalt indrivningsdjup klammer 14 mm	078420 14
Spiksats1000 resp 2600 delar maximalt indrivningsdjup klammer 16 mm	078419 16
Sats med plantrådsklammer1200 resp. 600 delar maximalt indrivningsdjup klammer 6 mm	078418 6
Sats med plantrådsklammer1200 resp. 600 delar maximalt indrivningsdjup klammer 8 mm	078420 8
Sats med plantrådsklammer1200 resp. 600 delar maximalt indrivningsdjup klammer 6 mm	078420 6
Spiksats1000 resp 2600 delar maximalt indrivningsdjup klammer 14 mm	078419 14
Sats med plantrådsklammer1200 resp. 600 delar maximalt indrivningsdjup klammer 8 mm	078418 8