

Mahr**Digital bygelmikrometer med mätspets, mätområde: 0-20 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	421687 0-20
GTIN	4059192058708
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Innovativ bygelmikrometer med **10 mm höga siffror** på display med hög kontrast. Praktisk HOLD-funktion för låsning av mätvärdet för säker avläsning. Lackerad stålbygel med värmeisolering. Omkoppling mellan relativ- och absolutmätning. Nollställning i valfritt läge. Tack vare en smidig **toleransindikering med extra varningsgränser** ser operatören om och hur arbetsstycket ligger inom toleransgränserna.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032, 1 inställningsmått från strl 25-50.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498941.

omkopplingsbar avläsning: mm / tum

IP-skyddsklass: IP 65

Kalibrering: B1

avläsning: 0,001 mm

avläsning: 0,00005 tum

spindelning: 0,5 mm

Felgräns: 4 µm

Teknisk beskrivning

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
avläsning	0,001 mm

avläsning	0,00005 tum
Felgräns	4 µm
Sifferhöjd LCD-display	10 mm
Kalibrering	B1
Antal ingående batterier	1
spindel delning	0,5 mm
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Produktslag	Specialbygelmikrometer

Tjänster

DAkKS-kalibrering Bygelmikrometer maximalt mätområde 100 mm	022010 100
Kalibrering Bygelmikrometer maximaltmätområde 25 mm	022000 25