

Mahr**Digital bygelmikrometer för spårmätning i-wi, mätområde: 25-50mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 421695 25-50 |
| GTIN | 4059192058890 |
| Artikelklass | 43A |

Beskrivning**Utförande:**

Innovativ bygelmikrometer med **10 mm höga siffror** på display med hög kontrast. Praktisk HOLD-funktion för låsning av mätvärdet för säker avläsning. Lackerad stålbygel med värmeisolering. Omkoppling mellan relativ- och absolutmätning. Nollställning i valfritt läge. Tack vare en smidig **toleransindikering med extra varningsgränser** ser operatören om och hur arbetsstycket ligger inom toleransgränserna.

Ej roterande spindel. **QUICK DRIVE** med **spindelstigning 5 mm** per varv.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032, 1 inställningsmått från strl 25-50.

Specialtillbehör:

i-wi trådlös mottagare nr 498912 STICK.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|-------------|
| avläsning | 0,001 mm |
| Felgräns | 4 µm |
| avläsning | 0,00005 tum |
| Antal ingående batterier | 1 |
| Kalibrering | B2 |

| | |
|--|---------------------------|
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 |
| Sifferhöjd LCD-display | 10 mm |
| spindelning | 5 mm |
| IP-skyddsklass | IP 65 |
| Energiförsörjning | Batteridrivnen |
| Trådlös användning | Tillverkarens programvara |
| Norm | Verkstadsnorm |
| datautgång | MAHR i-wi-radiosystem |
| Mätteknik | digital |
| förpackning | Stabil box |
| omkopplingsbar avläsning | mm / tum |
| Produktslag | Bygelmikrometer |

Tjänster

| | |
|--|------------|
| KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm | 022040 100 |
| DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm | 022050 100 |