

Garant**Hyllstege, rullbar, antal steg: 7****Beställningsdata**

Ordernummer	935800 7
GTIN	4062406134211
Artikelklass	91B

Beskrivning**Utförande:**

Trappsteg med breda stegpinnar, rullbar för montering på hyllställ. När stegen inte används kan man på ett smidigt sätt ställa undan stegen i hyllsystemet. Steg och stolpar av aluminium, slitstark steg-stolpkoppling, 4-faldigt valsad. Inklusive easyfix-fäste. Med två självlåsande bromshjul, Ø 80 mm. Tystgående chassi på den övre änden.

Lackering:

Stolpar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Varje steg är **specialtillverkad.**

Den **maximala lodräta påhångningshöjden måste alltid anges.**

stegens längd: 1,85 m

arbetshöjd ca.: 3 m

maximal lodrät påhångningshöjd: 2,11 m

Passar till hyllställ med höjd: 2000 mm

utvändig bredd längst ned: 0,6 m

kapacitet: 0,85 m

Teknisk beskrivning

maximal lodrät påhångningshöjd	2,11 m
antal steg	7
utvändig bredd längst ned	0,6 m
vikt	8,9 kg
stegens längd	1,85 m
steghöjd	235 mm
kapacitet	0,85 m
Stolphöjd	25 mm
arbetshöjd ca.	3 m
stolpbredd	73 mm
Passar till hyllställ med höjd	2000 mm
Produktslag	Hyllstege

Tillbehör

GripStep-stegdämpare passar för stegstorlek 7	935820 7
Hållare med ändanslag Typ L	935812 L
Hållare med ändanslag Typ R	935812 R
Mellanstöd för aluminiumrör Typ 1	935811 1
Anodiserat aluminiumrör, 3 000 mm långt Typ 1	935810 1