



Sladdlös borrarvdragare, Typ: M18CBLDD-4



Beställningsdata

Ordernummer	070210 M18CBLDD-4
GTIN	4058546224844
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

MILWAUKEE – batteridrivna borrarvdragare Genomdragsstarka batteridrivna 2-växlade borrarvdragare med höger-/vänstergång. REDLITHIUM™-batterier med **övervakning av varje cell** och **laddnivåindikering**. Robust **metallväxelhus** för lång livstid. **FIXTEC snabbspännborrhuck av metall** med spindellåsning. LED-lampa för belysning av arbetsområdet. Handtag med Softgrip för hög användarkomfort. Med underhållssnål borstlös motor med stort vridmoment. **REDLINK™-elektronik** – säker belastningsreglering med **överlastskydd** för lång livstid hos batteri, motor och växel.

Fördel:

REDLINK™-elektronik.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 st M18 Red litiumjonbatterier, M12-18C FC laddare, bältesclips, transportväska.

OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns från nr 073816, nr 073827 och nr 073840.

Teknisk beskrivning

Batterispänning	18 V
-----------------	------

maximala vibrationer enligt EN	<2,5 m/s ²
maximalt varvtal 2:a växeln	1800 min ⁻¹
maximalt vridmoment hårt	60 Nm
tillverkarens beteckning	M18CBLDD-402C
motorkonstruktion	borstlös motor
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V
typisk användning	Strong
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
batterikapacitet	4 Ah
maximal spiralborr-Ø i trä	52 mm
vikt	1,8 kg
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
maximalt varvtal 1:a växeln	0 - 500 min ⁻¹
förpackning	Transportväska
Antal ingående batterier	2
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridriven
lämpligt för material	Stål
lämpligt för material	Trä
Produktslag	Borrskruvdragare

Tillbehör

Batteristartset Typ M12NRG4	073839 M12NRG4
Vinkelskruvtillsats Typ WB1	073920 WB1
Vinkelskruvtillsats Typ OSD2	073920 OSD2