



Elektroniskt testinstrument för momentnycklar „TruCheck™ 2 Plus“, maximalt vridmoment: 350Nm



Beställningsdata

Ordernummer	654476 350
GTIN	5060207566131
Artikelklass	66D

Beskrivning

Utförande:

- 3 funktionslägen: Medlöpande visning (Track), Brytpunktidentifiering (First Peak), Toppvärdesvisning (Final-Peak).
- Enkel förinställning av målmoment med toleranser.
- LCD-display. LED-bakgrundsbelysning ger god avläsbarhet i svagt upplysta arbetsområden.
- Den inbyggda micro-USB 2.0-anslutningen möjliggör strömförsörjning och dataöverföring.
- Displayvisning på 12 språk.
- Upp till 15 målvidrödmoment kan lagras.
- Måttenheter: Nm, lbfft, lbfin.

Fördel:

Snabb och optiskt lätt iakttagbar statusvisning genom färgväxling hos displayen (röd, gul, grön). Enkel överföring av mätdata via USB-gränssnitt möjlig.

Användningsdata:

Inställning och kontroll av utlösande, visande och högervridande momentnycklar.

Inställning av högervridande **momentskruvdragare** och **momentnycklar** med resp. utan skala.

Noggrannhet:

Procentuellt mätvärdesfel ± 1 %.

leveransinnehåll:

USB-nätadapter (EU/UK/US/AUS), micro USB 2.0-kabel, i stabil plastväska.

Teknisk beskrivning

maximalt vridmoment	350 Nm
mätnoggrannhet vridmoment	±1 %
mätområde	10 - 350 Nm
vikt	2,7 kg
visarens höjd	110 mm
visarens bredd	138 mm
fyrkantadapter	1/2 tum
visarens djup	117 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
märkspänning	100 - 240 V
Dragriktning	Högerdragning
datautgång	USB-gränssnitt
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Kalibrering	O4
Produktslag	Testapparat för vridmoment

Tjänster

Kalibrering högerTestapparat för vridmoment/-sensor Typ 400	020120 400
DAkS-kalibrering högerTestapparat för vridmoment/-sensor Typ 1000	020130 1000