

3M**Grovrengöringsrondell (SiC), XT-RD PRO, skiv-Ø: 115mm****Beställningsdata**

Ordernummer	566726 115
GTIN	4054596605725
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

Slipskivor med syntetisk, jämn slipnylon belagd med slipkorn. Den öppna och aggressiva fiberstrukturen sätts inte igen och är extremt effektiv och slitstark.

Mycket **grov slipnylonstruktur** som inte sätts igen ens vid arbete med mycket tjocka och mjuka beläggningar.

Extremt hårt och aggressivt slipnylon skapar en grövre finish med mycket hög rengöringseffekt.

Mycket **lång livslängd, även vid kantslipning**.

Användningsdata:

För rostborttagning, lackborttagning, rengöring av svetsfogar och borttagning av ytsmuts.

Med **glasvävtallrik för direkt inspanning** på vinkelslipmaskiner.

OBS!:

Grovrengöringsrondeller för rakslipmaskiner, se nr 556270 och framåt.

Teknisk beskrivning

rekommenderat varvtal	5000 - 7000 min ⁻¹
hål-Ø	22,23 mm
skiv-Ø	115 mm
maximalt varvtal:	11000 min ⁻¹

Slipmedlets beteckning	SiC
Hårdhetsgrad	mycket hård
finhetsgrad	mkt grov
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Formbeskrivning	plan
Produktnamnsattribut	XT-RD PRO
maximal periferihastighet	60 m/s
Produktslag	grovrengöringsslipnylon