

Garant GRIDLINE

Överdel Office Station, med jalousier och elektronik, Typ: DE**Beställningsdata**

Ordernummer	948810 DE
GTIN	4062406135539
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Tillverkningsnära kontaktpunkt för information, kontroll och dokumentation.

Överskåp med låsbar plastjalousi och följande utrustning:

- **Integrerad belysning med LED-teknik.**
- **Strömbrytare för belysningen.**
- **5 eluttag typ F.**
- **2 hyllplan, höjdinställbara i 25-mm-raster. Effektiv bredd 1400 mm, effektivt djup 300 mm.**
- **Utdragbar arbetsskiva (melamin-trä) med skyddskant på baksidan och spärr i ändläget. Tjocklek 29 mm. Utdragslängd 150 mm.**
- **Integrerad kabelbrunn och kabelgenomföringar.**
- **Anslutningskabel längd 7 m.**
- **Fläkt med filter.**

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådor, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Plastjalousi, kan inte färgkonfigureras.

Teknisk beskrivning

märkspänning	250 V
--------------	-------

Kontakttyp ingång	F
Materialtjocklek	1,2 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Kontorsarbetsplats