

**Garant****Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus, Ø×total längd: 8X210mm****Beställningsdata**

Ordernummer	789040 8X210
GTIN	4062406135737
Artikelklass	71C

**Beskrivning****Utförande:**

Borrhuvud med kvadratisk tvärsnitt. **4×90° geometri** med specialutvecklade **lika höga egg**ar och stabila skuldror garanterar exakta måttriktiga hål för professionell förankring och säker infästning av dymlingar. 4-spiralig borrarstomme som ger behagligt lugn borrarbning med låga vibrationer och optimal styrning i borrhålet. **Radiellt** format **armeringsskydd**: förhindrar fastkrokning när armering påträffas och förlänger livstiden. Robust **hel** hårdmetallplatta med 4 skär som i sin helhet är infogad i borkärnan. Avsevärt reducerad brottrisk.

**Fördel:**

- **Korta spiralingångar ger en snabb borttransport av bormjölet.**
- **Slitagemärken: för bedömning av om verktyget fortfarande är lämpligt för borrarbning av dymlingsdugliga hål.**
- **4×4-designen ger en exakt rundgång och minimerar slitage och friktionsförluster.**

**Användningsdata:**

För borrarbning i betong, natursten och murverk – med högsta möjliga borkomfort.

**Teknisk beskrivning**

Ø	8 mm
total längd	210 mm
spirallängd	150 mm
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	slagbollarbning
Skaft	SDS Plus
Produktslag	Stenbollar

