

Garant**Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus, Ø×totalängd: 30X450mm****Beställningsdata**

Ordernummer	789040 30X450
GTIN	4062406135874
Artikelklass	71C

Beskrivning**Utförande:**

Borrhuvud med kvadratisk tvärsnitt. **4×90° geometri** med specialutvecklade **lika höga egg**ar och stabila skuldror garanterar exakta måttriktiga hål för professionell förankring och säker infästning av dymlingar. 4-spiralig borrarstomme som ger behagligt lugn borring med låga vibrationer och optimal styrning i borrhålet. **Radiellt format armeringsskydd**: förhindrar fastkrokning när armering påträffas och förlänger livstiden. **3-delad** robust hårdmetallplatta med förstärkt centreringspets. Robusta sidoegg ar stöder framdriften och medger därigenom konsekvent hög kapacitet och konstant precision.

Fördel:

- **Korta spiralingångar ger en snabb borttransport av bormjölet.**
- **Slitagemärken: för bedömning av om verktyget fortfarande är lämpligt för borring av dymlingsdugliga hål.**
- **4×4-designen ger en exakt rundgång och minimerar slitage och friktionsförluster.**

Användningsdata:

För borring i betong, natursten och murverk – med högsta möjliga borrar komfort.

Teknisk beskrivning

Ø	30 mm
totalängd	450 mm
spirallängd	400 mm
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	slagborring
Skaft	SDS Plus

Produktlag

Stenborr