

**Garant****Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus, Ø×totallängd: 24X450mm****Beställningsdata**

Ordernummer	789040 24X450
GTIN	4062406135843
Artikelklass	71C

**Beskrivning****Utförande:**

Borrhuvud med kvadratisk tvärsnitt. **4×90° geometri** med specialutvecklade **lika höga egg**ar och stabila skuldror garanterar exakta måttriktiga hål för professionell förankring och säker infästning av dymlingar. 4-spiralig borrhuvud som ger behagligt lugn borrarbete med låga vibrationer och optimal styrning i borrhålet. **Radiellt** format **armeringsskydd**: förhindrar fastkroknig när armering påträffas och förlänger livstiden. Robust **hel** hårdmetallplatta med 4 skär som i sin helhet är infogad i borkärnan. Avsevärt reducerad brottrisk.

**Fördel:**

- **Korta spiralingångar ger en snabb borttransport av bormjölet.**
- **Slitagemärken: för bedömning av om verktyget fortfarande är lämpligt för borrarbete av dymlingsdugliga hål.**
- **4×4-designen ger en exakt rundgång och minimerar slitage och friktionsförluster.**

**Användningsdata:**

För borrarbete i betong, natursten och murverk – med högsta möjliga borkomfort.

**Teknisk beskrivning**

spirallängd	400 mm
Ø	24 mm
totallängd	450 mm
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	slagborrning
Skaft	SDS Plus
Produktslag	Stenborr

