

**Binokulär pannbandslupp Tech-Line BINO LED, Förstoring (gångar): 2****Beställningsdata**

Ordernummer	490952 2
GTIN	4015478115015
Artikelklass	49A

Beskrivning**Utförande:**

Högklassig binokulär pannbandslupp med reptåliga utbyteslinser för kantskarp och distorsionsfri avbildning med utmärkt djupskärpa. Högsta möjliga flexibilitet på arbetsplatsen eftersom båda händerna hålls fria för arbete. Pannbandsluppen kan bäras över glasögonen och lämpar sig därmed utmärkt för glasögonbärare.

Pannbandslupp Tech-Line BINO LED med metallinfattade utbyteslinser av silikatglas samt kraftfull svängbar LED belysning. Färgtemperatur 6000 K. Justermöjlighet med elastiskt gummiband.

Teknisk beskrivning

Förstoring (gångar)	2
vikt	185 g
Arbetsavstånd	250 mm
Antal ingående batterier	3
Batterityp	Micro, AAA
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Huvudbandlupp

