

Garant GRIDLINE

## Vägghängskåp med fönsterförsedda skjutdörrar, Bredd i G: 80



### Beställningsdata

Ordernummer	943907 80
GTIN	4062406136413
Artikelklass	9GI

### Beskrivning

#### Utförande:

Hyllplan kan monteras i 25 mm raster. Bakvägg med □ 9×9 mm-perforering i 37 mm raster för infästning av Easyfix krokar och hållare. Låsbart med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Kan på begäran också levereras med sluten bakvägg. Kabelgeomföring på skåpets ovansida. Med mellanvägg. Passande hyllor nr 943914 storlek 40.

#### leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllplan och fästelement.

#### Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 5005 **pulverbelagda**.

#### OBS!:

Olika väggar kan kräva olika fästelement. Kunden måste ta reda på det före användningen. Separata hyllor se nr 943914.

### Teknisk beskrivning

höjd	600 mm
vikt	66 kg
invändig bredd	1950 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
effektivt djup	325 mm
Bredd	2000 mm

Djup	400 mm
antal hyllor	2
effektiv höjd	463 mm
ComfortClose	nej
bredd i G	80
djup i G	16
Materialtjocklek	0,9 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	65 kg
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	250 kg
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Vägghängt skåp

## Tillbehör

Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Extra hyllplan för vägghängskåp för skåp-/sektionsbredd i G 40	943914 40
Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21