

**Snörkänga, svart VD 3800 SST SF ESD, S3 NB, EU-skostorlek: 48****Beställningsdata**

Ordernummer	092667 48
GTIN	4044348591420
Artikelklass	09C

Beskrivning**Utförande:**

Skyddssko med VARIO Multiflex®-teknik för låg skovikt.

- **Ovanmaterial av ultralätt och slät mikrofiber.**
- **Andningsaktivt funktionsfoder.**
- **Innersula av äkta läder.**
- **Komfort-inläggssula ERGO-SOFT ESD.**
- **Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).**

Skyddssko VARIO DYNAMICS SST med värmebeständig (upp till cirka 220°C) och **extra halksäker Perbunan-gångsula** (SST-STEITZ SURE STEP).

- **Yttersula Perbunan Athletic ESD, silvergrå.**

Halvskor och snörstövlar med textilgenomträngningsskydd.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

OBS!:

Brett utförande XB under nr 092668.

elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Skyddsklass: S3

Material tåhätta: Aluminium

Spiktrampskydd: Textil

Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt): Över 200 °C

Isolering mot kyla: ned till -20 °C

Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

Teknisk beskrivning

Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt)	Över 200 °C
Norm	Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
Skyddsklass	S3
Isolering mot kyla	ned till -20 °C
Material tåhätta	Aluminium
EU-skostorlek	48
Spiktrampskydd	Textil
Kön	Herr
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Skyddsstövlar