



## Hårdmetall-hammarborr SDS-max, Ø×total längd: 40X520mm



### Beställningsdata

Ordernummer	789204 40X520
GTIN	3165140565844
Artikelklass	76K

### Beskrivning

#### Utförande:

#### Speciell hårdmetallplattgeometri för längre användningstid.

TARGET TIP TECHNOLOGY - skarpare vinklade spetsar: Exaktare borrar, ingen glidning på ytan. Aggressivare i armeringsstål och högre borrhastighet. PGM-certifierad - bekräftar exakta expanderbara borrhål, för både kemiska och mekaniska förankringar. Stora bormjölslinlopp för snabbare borttransport av bormjöl och därmed mindre friktion.

Borrhuvud med kvadratisk tvärsnitt från Ø 16 mm.

#### Användningsdata:

För borrar i betong, natursten och murverk.

#### OBS!:

Generation SDS-max-7 med inbäddade eggare av hårdmetall, lödd.

### Teknisk beskrivning

Ø	40 mm
spirallängd	400 mm
total längd	520 mm
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	slagborrning
Skaft	SDS Max
Produktslag	Stenborr

