


Garant GRIDLINE

Facksortiment, 20×24G, Typ: 50/2**Beställningsdata**

Ordernummer	950460 50/2
GTIN	4062406153120
Artikelklass	9GB

Beskrivning**Utförande:**

Fack och insticksdelningsplattor av plast. Fackens insidor slitsade för indelning med delningsplattor.

Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 20×24G.

Passar till:

Utdragslådor 20×24G.

Innehåll:

Fack 1K höjd 25 mm nr 951415: 9 st storlek 6×8/3; 3 st storlek 2×8/1

Fackinsticksdelningsplattor (10 st) nr 951275: 3 st storlek B

Teknisk beskrivning

passande till utdragslådor med effektiv bredd i G	20
passar till lådor med fronthöjd	75 mm
passar till lådor med fronthöjd	50 mm
passar till lådor med fronthöjd	125 mm
passar till lådor med fronthöjd	100 mm
passar till lådor med fronthöjd	250 mm
passar till lådor med fronthöjd	200 mm
passar till lådor med fronthöjd	150 mm
passar till lådor med fronthöjd	300 mm

Lådornas effektiva yta i G	20×24
passande till utdragslådor med effektivt djup i G	24
tråghöjd	25 mm
Material	Plast
passar till lådor med effektivt djup	600 mm
passar till lådor med effektiv bredd	500 mm
passar till utdragslådor med fronthöjd	≥ 50 mm
Djup	600 mm
djup i G	24
Bredd	500 mm
bredd i G	20
höjd	25 mm
vikt	1,218 kg
Produktnamnsattribut	20×24G
Produktslag	Urtag utdragslåda

Tillbehör

Fack höjd 25 mm1K bredd × djup i G / typ 2X8/1	951415 2X8/1
Fack, insticksdelningsplattorsats med 10 st Typ B	951275 B
Fack höjd 25 mm1K bredd × djup i G / typ 6X8/3	951415 6X8/3