


Garant GRIDLINE

**Facksortiment, 36×24G, Typ: 50/1****Beställningsdata**

Ordernummer	950560 50/1
GTIN	4062406153519
Artikelklass	9GB

**Beskrivning****Utförande:**

Fack och insticksdelningsplattor av plast. Fackens insidor slitsade för indelning med delningsplattor.

Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 36×24G.

**Passar till:**

Utdragslådor 36×24G.

**Innehåll:**

Fack 1K nr 951415: 24 st storlek 6×6/4

Fackinsticksdelningsplattor (10 st) nr 951275: 10 st storlek C

**Teknisk beskrivning**

passande till utdragslådor med effektiv bredd i G	36
tråghöjd	25 mm
passar till lådor med effektiv bredd	900 mm
Material	Plast
Lådornas effektiva yta i G	36×24
passar till lådor med fronthöjd	75 mm
passar till lådor med fronthöjd	50 mm
passar till lådor med fronthöjd	125 mm
passar till lådor med fronthöjd	100 mm

passar till lådor med fronthöjd	250 mm
passar till lådor med fronthöjd	200 mm
passar till lådor med fronthöjd	150 mm
passar till lådor med fronthöjd	300 mm
passande till utdragslådor med effektivt djup i G	24
passar till lådor med effektivt djup	600 mm
passar till utdragslådor med fronthöjd	≥ 50 mm
höjd	25 mm
djup i G	24
Djup	600 mm
bredd i G	36
Bredd	900 mm
vikt	2,51 kg
Produktnamnsattribut	36x24G
Produktslag	Urtag utdragslåda

## Tillbehör

Fack höjd 25 mm1K bredd × djup i G / typ 6X6/4	951415 6X6/4
Fack, insticksdelningsplattorsats med 10 st Typ C	951275 C