

Garant GRIDLINE

Facksortiment, 36×24G, Typ: 50/2**Beställningsdata**

Ordernummer	950560 50/2
GTIN	4062406153526
Artikelklass	9GB

Beskrivning**Utförande:**

Fack och insticksdelningsplattor av plast. Fackens insidor slitsade för indelning med delningsplattor.

Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 36×24G.

Passar till:

Utdragslådor 36×24G.

Innehåll:

Fack 1K nr 951415: 18 st storlek 6×8/3

Fackinsticksdelningsplattor (10 st) nr 951275: 6 st storlek B

Teknisk beskrivning

Lådornas effektiva yta i G	36×24
passar till lådor med effektivt djup	600 mm
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G	36
Material	Plast
passande till utdragslådor med effektivt djup i G	24
passar till lådor med effektiv bredd	900 mm
tråghöjd	25 mm
passar till lådor med fronthöjd	75 mm
passar till lådor med fronthöjd	50 mm

passar till lådor med fronthöjd	125 mm
passar till lådor med fronthöjd	100 mm
passar till lådor med fronthöjd	250 mm
passar till lådor med fronthöjd	200 mm
passar till lådor med fronthöjd	150 mm
passar till lådor med fronthöjd	300 mm
passar till utdragslådor med fronthöjd	≥ 50 mm
bredd i G	36
Djup	600 mm
Bredd	900 mm
djup i G	24
höjd	25 mm
vikt	2,19 kg
Produktnamnsattribut	36x24G
Produktslag	Urtag utdragslåda

Tillbehör

Fack, insticksdelningsplattorsats med 10 st Typ B	951275 B
Fack höjd 25 mm1K bredd × djup i G / typ 6X8/3	951415 6X8/3