

Garant GRIDLINE

**Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler, 46×24G, Typ: 125/1****Beställningsdata**

Ordernummer	950620 125/1
GTIN	4062406153748
Artikelklass	9GB

**Beskrivning****Utförande:**

Kantlister slitsade skiljelister och skiljeväggar av plast. De slitsade skiljelisterna snäpps säkert på plats i genomföringarna i lådan. Skiljeväggarna sticks in i de slitsade skiljelisterna. Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 46×24G.

**Passar till:**

Utdragslådor 46×24G.

**Innehåll:**

Kantlistsats nr 951580: 1 st storlek 125

Slitsade skiljeväggar nr 951530: 7 st storlek 125

Insticksskiljevägg 4G nr 951741: 3 st storlek 125

Insticksskiljevägg 6G nr 951761: 21 st storlek 125

**Teknisk beskrivning**

passar till lådor med fronthöjd	125 mm
Lådornas effektiva yta i G	46×24
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G	46
passar till lådor med effektiv bredd	1150 mm
passar till lådor med effektivt djup	600 mm
höjd	100 mm
passande till utdragslådor med effektivt djup i G	24

vikt	3,419 kg
Produktnamnsattribut	46x24G
Produktslag	Skiljevägg till utdragslåda

## Tillbehör

Slitsade skiljelisterDjup 24G passar lådor med fronthöjd 125 mm	951530 125
Insticksskiljeväggar,bredd 6G passar lådor med fronthöjd 75 mm	951761 75
Slitsade kantlister, set 2 delarDjup 24G passar lådor med fronthöjd 125 mm	951580 125
Insticksskiljeväggar,bredd 4G passar lådor med fronthöjd 75 mm	951741 75
Insticksskiljeväggar,bredd 6G passar lådor med fronthöjd 125 mm	951761 125
Insticksskiljeväggar,bredd 4G passar lådor med fronthöjd 125 mm	951741 125