



Vinkelslipmaskiner Ackumulator, Typ: 71200262



Beställningsdata

Ordernummer	077145 71200262
GTIN	
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

Dammresistent och kraftfull **18 V batteridrivna vinkelslip** för effektiv kapning, slipning och avgradning vid monteringsarbeten.

- **Underhållsfri borstlös EC-motor med innovativa kylribbor för optimal kylning inklusive temperaturövervakning.**
- **Mycket lugn gång och vibrationssnålt arbete tack vare den separat lagrade motorn som är frikopplad från huset, samt 4 extra vibrationsdämpare.**
- **Omfångsrikt användarskydd: Mjukstart, återstartspärr, elektroniskt överlastskydd, broms.**
- **Maximal arbetstakt med FEIN HighPower-litiumjonbatterier. Celler för hög strömstyrka med permanent hög strömavgivning och 75 % högre strömstyrka än litiumjonbatterier.**
- **Dammskyddad, separat motorelektronik i handtaget.**
- **FEIN SafetyCell Technology. Skyddar batteriet och maskinen mot överlast, överhettning och djupurladdning.**
- **Maximal frihet tack vare FEIN MultiVolt-gränssnitt: 18 V batteridrivna maskiner med Multi-Volt-gränssnitt kan drivas med alla FEIN litiumjonbatterier från 12 via 14 till 18 volt.**

Fördel:

- **Maximal hållbarhet tack vare nästa generations borstlösa FEIN PowerDrive-motorer.**
- **Skyddar motorn mot aggressivt keramiskt och mineralbaserat damm genom fullständigt slutet motorhus.**

- **Perfekt för alla applikationer. Optimala hastigheter, anpassade för många slipmedel och material tack vare steglöst, elektroniskt varvtalsförval.**

leveransinnehåll:

Utan batterier och utan laddare. Inklusive skyddskåpa, verktygslös snabbspännmutter, antivibrationshandtag, nyckel, transportlåda.

OBS!:

Passande batterier och laddare finns från nr 073832.

Teknisk beskrivning

Återstartspärr	ja
överbelastningsskydd	ja
Batterispänning	18 V
maximal skiv-Ø	125 mm
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Fein typ E 18 V
maximala vibrationer enligt EN	5 m/s ²
tillverkarens beteckning	CCG 18-125 BL
Dödmanuskoppling	nej
Mjukstart	ja
vikt	1,95 kg
Kickbackstopp	nej
Tomgångsvarvtal	2500 - 8500 min ⁻¹
Batterityp	Litiumjon
Antal ingående batterier	0
förpackning	Transportväska
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Serie	X-LOCK system
Produktslag	Vinkelslipmaskiner

Tillbehör

Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE18 V

073835 FE18

Litiumjonbatteri HighPower Batterityp, batterispänning
FE18 V

073834 FE18

Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE18 V

073837 FE18