

Garant**Nyckelskåp, Antal nyckelkrokar: 48****Beställningsdata**

Ordernummer	950155 48
GTIN	4062406153007
Artikelklass	91V

Beskrivning**Utförande:**

Stomme, mellanvägg och dörr av stålplåt. Förberedd för väggmontage. Invändigt klädd med polypropenplattor. Kroklisterna steglöst justerbara i höjddled, med löpande numrering och nyckelregister.

Låsbara med DOM cylinderlås. Med 48 nyckelkrokar (6 kroklistor med vardera 8 krokar).

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

Teknisk beskrivning

Djup	65 mm
Bredd	285 mm
Antal nyckelkrokar	48
Kombinationslås Ø	57 mm
höjd	380 mm
Cylinderlås	modulär låscylinde
Produktslag	Nyckelskåp

Tillbehör

Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 001	950050 001
Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 001	950060 001