



## Elektrikerkompetens verktygslåda XL 80 delar



### Beställningsdata

Ordernummer	680520
GTIN	4010995405236
Artikelklass	63K

### Beskrivning

**Funktion:**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**Användningsdata:**

Omfattande elektrikerverktygssortiment i en slagtålig väska av polypropen med bärrem.

**leveransinnehåll:**

VDE hylsnyckelskruvdragare: Vardera 1 st storlek 5,5; 7; 8; 10 mm

VDE-skruvdragare för Phillips: Vardera 1 st storlek 1; 2

VDE-skruvmejsel för Pozidriv: Vardera 1 st storlek 1; 2

VDE-skruvdragare med spår: Vardera 1 st storlek 3,5; 4; 5,5; 6,5

VDE-PlusMinus skruvmejsel för Phillips-spår: Vardera 1 st storlek 1; 2

VDE-PlusMinus skruvmejslar för Pozidriv-spår: Vardera 1 st storlek 1; 2

spänningsprovare upp till 250 V: 1 st storlek 3

VDE bit-magasinnehållare LiftUp blandat, för Phillips; för Pozidriv; för spår: 7 delar

VDE TriCut installationstång: 1 st

VDE BiCut högeffektiv sidavbitare: 1 st

VDE kombinationstång: 1 st storlek 180 mm

VDE sidavbitare: 1 st storlek 180 mm

VDE spetstång, rak: 1 st storlek 200 mm

VDE Spetstång, böjd: 1 st storlek 200 mm  
VDE polygriptång: 1 st strl. 250 mm  
Volt Detector 230 – 1000 V AC: 1 st  
Automatisk avisoleringstång: 1 st strl. 0,2 – 6,0 mm<sup>2</sup>  
Presstång för ändhylsor: 1 st strl. 0,14 – 14 mm<sup>2</sup>  
Avmantlingskniv för kabel: 1 st strl. 4 – 28 mm  
sidavbitare för finmekaniker: 1 st strl. 125 mm  
Bitssortiment, blandat, för Phillips; för Pozidriv; för inner-Torx®; för slits: 1 st 31 delar  
vinkelskruvmejsel med sexkant och kulhuvud, sats: 9 delar (storlek 1,5 – 10 mm)  
Skruvdragare för spår: 1 st strl 12  
Elskåpsnyckel: 1 st  
Plastmåttstock: 1 st  
vattenpass, ABS-plast: 1 st storlek 200 mm

**OBS!:****Verktyget levereras löst.**

---

**Teknisk beskrivning**

Bredd	419 mm
Längd	510 mm
höjd	215 mm
IP-skyddsklass	IP 67
tillverkarens beteckning	Elektriker kompetens XL
Antal delar	80
Produktslag	Verktygssortiment