

Garant**Soft-Pad-sats 20 delar mjuk, 120×98×5 mm, Kornstorlek: 100****Beställningsdata**

Ordernummer	557490 100
GTIN	4062406156015
Artikelklass	51E

Beskrivning**Utförande:**

Soft-Pad med **tryckfördelande** skumplaststruktur. Belagd med korund (A).

Belagd på 2 sida.

Minskad inträngning av främmande ämnen i arbetsstyckets yta genom lösningsmedelsfri bindning.

Fördel:

- **Elastisk, ingen veckbildning.**
- **Alla svampar är också lämpliga för våtslipning.**
- **Låg igensättningstendens, ursköljningsbar.**

Användningsdata:

Finslipning av konturer, kanter och på svåråtkomliga ställen, t.ex. förberedelser inför lackering, rengöring. Våt- och torrslipning.

Teknisk beskrivning

finhetsgrad	fin
Kornstorlek	100

Slipmedel	Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning	A
Bredd	98 mm
höjd	5 mm
Längd	120 mm
Produktnamnsattribut	120×98×5 mm
Produktslag	Slipsvamp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		

