

**LOGU 030310 ER-GM, CA6535, Typ: S****Beställningsdata**

Ordernummer	221976 S
GTIN	4960664741656
Artikelklass	25A

Beskrivning**Utförande:**

Dubbelsidiga vändskär med 4 skär. Vändskärets utförande med konvexa skärkanter gör att skärkanten skär in mjukt i materialet.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 1$ mm.

Teknisk beskrivning

Typ	S
ISO-kod vändskär	LOGU 030310 ER-GM
Programmeringsradie vid $a_{p\max}$	1,6 mm
Hörnradie	1 mm
Sort	CA6535
Skärmaterial	VHM
Matning f_z per tand	0,2 - 0,8 mm

Antal byten/skär	4
Produktlag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Inconel	lämplig	30 m/min	S
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	mindre lämplig		