

Mejsel-, hålstans- och drivdornssortiment, Antal verktyg: 10



Beställningsdata

Ordernummer	954652 10
GTIN	2050002016927
Artikelklass	91A

Beskrivning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen grått visar om verktyg saknas.

Cellplastinsatserna fyller 1/4 (10 G × 8 G resp 250 × 200 mm) eller 1/2 (20 G × 8 G resp 500 × 200 mm) av den effektiva lådytan.

Passar till:

Nya GARANT verkstadsvagnar med helt utdragbara lådor och nytt lådrastermått på **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (B × D).

Skum i storlek 10 G × 8 G passar i Shadowboards nr 923210 strl. 250 (2 skum per Shadowboard).

leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954652: 1 st.

Plattmejsel nr 740500 storlek 200: 1 st.

Kryssmejsel nr 740600 storlek 200: 1 st.

Hålstans nr 745500_3; 4: 1 st vard.

Drivdorn nr 747000_2; 3; 4; 5; 6; 8: 1 st vard.

Teknisk beskrivning

Djup	250 mm
------	--------

djup i G	10
Antal verktyg	10
Bredd	200 mm
bredd i G	8
Utförande	med slagverktyg
vikt	1,381 kg
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8×10
Produktslag	Cellplastinlägg

Tillbehör

Kryssmejsel totallängd 200 mm	740600 200
Drivdorn, normal kvalitet, lackerad Spets-Ø (D) 3 mm	747000 3
Flatmejslar totallängd 200 mm	740500 200
Hålstansarkraftigt utförande spets-Ø 4 mm	745500 4
Hålstansarkraftigt utförande spets-Ø 3 mm	745500 3
Drivdorn, normal kvalitet, lackerad Spets-Ø (D) 4 mm	747000 4
Drivdorn, normal kvalitet, lackerad Spets-Ø (D) 2 mm	747000 2
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 954652	952001 954652
Drivdorn, normal kvalitet, lackerad Spets-Ø (D) 8 mm	747000 8
Drivdorn, normal kvalitet, lackerad Spets-Ø (D) 5 mm	747000 5
Drivdorn, normal kvalitet, lackerad Spets-Ø (D) 6 mm	747000 6