

PRYOR**Sifferstämpelsats, 10 delar Normalskrift 0–9, typhöjd: 5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	085405 5
GTIN	5022044000278
Artikelklass	08W

Beskrivning**Utförande:**

Av seghårt stål med mycket exakt maskingravyr och djupbegränsning; exakt centrerade. Kalibrerat, genomhärdat skaft. Seghårdad skalle för hög arbets säkerhet. Förpackade i plastlåda.

Högeffektiv precisionsstämpel, kemiskt förnicklad, högsta livslängd.

Normalskrift, dvs. det stämplade tecknet kan direktavläsas i arbetsstycket.

Användningsdata:

För signering av material med en **hållfasthet på upp till 1200 N/mm²**.

Reservdel:

Enstaka sifferstämpel under nr 085411 strl. teckenhöjd/siffra, t.ex. nr 085411 strl. 3/1.

Enstaka bokstavsstämpel under nr 085431 strl. teckenhöjd/tecken, t.ex. nr 085431 strl. 3/A.

OBS!:

På begäran levereras andra hand- och maskinstämplor av alla slag, t.ex. stämplor med logotyper enligt förlaga.

Teknisk beskrivning

skafttjocklek	9,5
typhöjd	5 mm

Djupbegränsning	ja
totallängd	70 mm
Produktslag	Handslagstämpel

Tillbehör

Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 5/9	085411 5/9
Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 5/0	085411 5/0
Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 5/4	085411 5/4
Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 5/1	085411 5/1
Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 5/5	085411 5/5
Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 5/8	085411 5/8
Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 5/6	085411 5/6
Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 5/3	085411 5/3
Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 5/2	085411 5/2
Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 5/7	085411 5/7
Slagstämplar hållare Typ GRIP	085475 GRIP