

**CNMG 120408, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	250212 CA515
GTIN	4960664675302
Artikelklass	25E

Beskrivning

CNMG 120408 CA515 Sort: CA515

spån-brytare: PS

Skärdjup a_p : 1 - 3,5 mm

Matning f : 0,15 - 0,35 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 430 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
spån-brytare	PS
Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 430 m/min
Skärdjup a_p	1 - 3,5 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,15 - 0,35 mm/v
Sort	CA515

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning