

**CNMG 120404, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	250102 CA515
GTIN	4960664675265
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,13 - 0,4 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	PQ
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 480 m/min
Sort	CA515
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning