

**CNMM 160612, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	250497 CA515
GTIN	4960664675692
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,25 - 0,9 mm/v
spån-brytare	PX
Hörnradie	1,2 mm
Skärdjup $a_p$	1 - 11 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 430 m/min
Primäranvändning	P
Sort	CA515
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMM 160612
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning