

**CNMG 120412, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	250214 CA515
GTIN	4960664675319
Artikelklass	25E

Beskrivning

CNMG 120412 CA515 Sort: CA515

spån-brytare: PS

Skärdjup a_p : 1 - 3,5 mm

Matning f : 0,15 - 0,35 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 430 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,15 - 0,35 mm/v
Hörnradie	1,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 430 m/min
spån-brytare	PS
Skärdjup a_p	1 - 3,5 mm
Primäranvändning	P
Sort	CA515

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120412
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning