

**CNMM 190612, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	250503 CA515
GTIN	4960664675715
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Matning f	0,25 - 0,9 mm/v
Primäranvändning	P
Skärdjup $a_p$	1 - 11 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 430 m/min
spån-brytare	PX
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	1,2 mm
Sort	CA515
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMM 190612
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning