


CNMG 120416, Sort: CA515

Beställningsdata

Ordernummer	250373 CA515
GTIN	4960664675371
Artikelklass	25E

Beskrivning

CNMG 120416 CA515 Sort: CA515
 spån-brytare: PH
 Skärdjup a_p : 1 - 10 mm
 Matning f : 0,25 - 0,8 mm/v
 Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 430 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Hörnradie	1,6 mm
Skärdjup a_p	1 - 10 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,25 - 0,8 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 430 m/min
spån-brytare	PH
Sort	CA515

Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120416
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning