

**CNMM 190616, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	250504 CA515
GTIN	4960664675722
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Skärdjup $a_p$	1 - 11 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning $f$	0,25 - 0,9 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 430 m/min
Hörnradie	1,6 mm
Primäranvändning	P
spån-brytare	PX
Sort	CA515
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMM 190616
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning