

**TNMG 220408, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	251587 CA515
GTIN	4960664677719
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	1 - 4,5 mm
spån-brytare	PS
Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 435 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	CA515
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TNMG 220408
Antal byten/skär	6

Produktslag

Vändskär för svarvning